

### ● Smerigliatrice POLYTOR ad ultrasuoni 【US21】



Vibratore	Tipo Langevin
Frequenza	25±5kHz
Ampiezza massima	45µ
Peso	215g

### ● Centralina POLYTOR 【P30】



Voltaggio	AC100 ~ AC240V (50/60Hz)
Consumo energetico	40W max.
Uscita	27W max. (Controllo corsa, modalità POWER: ON)
	18W max. (Controllo corsa, modalità POWER: OFF)
	18W max. (Controllo voltaggio)
Frequenza operativa	20k ~ 32kHz
Regolazione uscita	Variabile continuamente
Peso	Circa 1.3 kg

#### Accessori

- Supporto in gomma 【RM11】

**⚠ Attenzione** Il cavo di alimentazione non è compreso

### ● Cavo di alimentazione (L. 2 mt)

#### 【CA12】

Input Voltage  
AC 230V



### ● Accessori extra

#### 【FS201】

Comando a pedale  
(versione ON/OFF Type)

Premendo il pedale si avvia, ON.

※ Disponibile anche il pedale con variatore per regolare la velocità.  
Contattare il Vostro agente di zona per maggiori informazioni.



#### 【CB311】

Prolunga (Lunghezza: 3 mt)

Prolunga per collegare la centralina con il cavo CC811.  
Non si possono collegare 2 o più prolunghie.



**NEW //**

Smerigliatrice POLYTOR ad ultrasuoni

## US21

Centralina POLYTOR

## P30

**ALTA PRECISIONE  
ALTA POTENZA**



CONEGLIANO (TV) Viale Venezia, 50 Tel. 0438/450095 Fax 0438/63420  
Unità locale in RIVOLI (TO): Via Pavia, 11/b Tel. 011/9588693 Fax 011/9588291  
www.prealpina.com info@prealpina.com



# POLYTOR™

Smerigliatrice ad ultrasuoni POLYTOR

**US21**

Centralina POLYTOR

**P30**

Due  
vibrazioni  
selezionabili

Consente un ottimo controllo delle vibrazioni.

● **CONTROLLO DELLA CORSA**

La pressione esercitata sull'utensile permette prestazioni migliori e più rapide, quindi anche per applicazioni più gravose

● **CONTROLLO DELLA POTENZA**

Migliori prestazioni tecniche e precise prevengono lucidature esagerate e consentono applicazioni più delicate

Modalità  
**POWER**

Possibilità di aumentare il numero delle vibrazioni.

※ Solo in modalità "Controllo della corsa".



Display  
Digitale

Visualizza la frequenza e i codici di errore per un utilizzo più semplice.

Selezione  
Automatica  
Frequenza

Ricerca e seleziona la frequenza ottimale per ogni utensile SETAN TOOL.



Diversi  
intervalli di  
potenza

Consente operazioni più dolci su svariate applicazioni.

Pensata per  
essere usata  
ovunque

Alimentazione AC100V - 240V.

※ Il cavo di alimentazione AC è venduto separatamente.

Comando  
manuale

Si può accendere o spegnere solo premendo il tasto incorporato nella smerigliatrice



**Applicazioni**

- Rimozione dello strato indurito e lucidatura a specchio dopo operazioni EDM.
- Lucidatura di nervature, fessure e profili forati particolari.
- Lucidatura precisa delle superfici lavorate su diversi metalli per stampi.
- Lucidatura e bisellatura di ceramiche.
- Lucidatura e sbavatura di metalli e materiali non ferrosi.
- Lucidatura e sbavatura precisa di angoli.
- Adatta per tagli su circuiti stampati.
- Finitura di metalli preziosi e gioielli.